

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日  
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

# 日立半導体技術情報

〒 1 0 0 - 0 0 0 4

東京都千代田区大手町 2 丁目 6 番 2 号

(日本ビル)

TEL (03)5201-5022

(ダイヤルイン)

株式会社 日立製作所 半導体グループ

システムソリューション技術部

前略、下記日立マイクロコンピュータ技術情報をお送り致しますので、御検討よろしくお願い申し上げます。

題 目	H8/3052 用 E6000 エミュレータの マップ設定上の制限事項		発行番号	TN-EML-061A	
			分類	1. 仕様変更 2. ドキュメント訂正追加等 ③ 使用上の注意事項	
適用 製品	H8/3052 E6000 エミュレータ 型名 : HS3052EPI61H	対象ロット等	関連 資料	・ H8/300H シリーズ E6000 エミュレータ 共通マニュアル ・ HS3052EPI61H 補足説明書	有効期限
		Ser.No.0001 ~ 0026			永年

H8/3052 用 E6000 エミュレータ(HS3052EPI61H)において、マップ設定に不具合があり、正常にアクセスできないエリアが発生することが判明致しました。

## 【不具合現象】

ターゲットシステム上のアドレス : H'40000 ~ H'4FFFF にアクセスした際、リードデータが不正に表示されたり、書き込みを行った際に“Verify Error”が発生します。また、エミュレータのエミュレーションメモリ(SIMM)を使用しても同様の現象になります。(但し、H8/3052 : モード 5,6,7 は除きます。)

## 【対応】

ターゲットシステム上のアドレス : H'40000 ~ H'4FFFF をご使用される場合には、修正致しますので、下記にご連絡下さいますようお願い致します。

## 【連絡先】

株式会社 日立製作所 半導体グループ 開発品質保証部 システムソフト品質保証 Gr  
TEL : 042-320-7300 (内線 : 4454)

以上